

Descripción para proyectos

- Central de control y recepción de llamadas de habitación.
- Pulsador de activación voz.
- Pulsador de cancelación de llamada.
- Display retro-iluminado señalizador de funcionamiento.
- El display retro-iluminado nos indica el tipo de llamada.
- Display señalizador de llamadas de otras habitaciones con posibilidad de localizar habitaciones con la presencia de enfermera activada.
- Dimensiones:165(An) x117(Al) x 25(P) mm.
- Caja de empotrar ref.FB002 (no incluida).
- Caja de superficie ref. CE-BB1 (no incluida).



Especificaciones

•Iluminación	Display retro-iluminado
•Material	PlásticoABS
•Color	Blanco
•Instalación	Superficie o Empotrado
•Dimensiones	165 x117 x25 mm
•Display	16x2 caracteres
•Teclado	Reset y hable
•Comunicación	Manos libres
•Regulación volumen	Potenciómetro
•Potencia	1 vatio
•Dimensiones	165(An) x117(Al) x 25(P) mm
•Alimentación	Por la propia central
•Instalación superficie	Mediante CE-BB1 (no incluida)
•Instalación empotrada	Mediante FB002 (no incluida).